



Plusline Pequena

Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB

Lâmpada linear de halogéneo com tensão de rede com qualidade e fiabilidade superiores. Oferece uma duração muito longa e uma luz de halogéneo viva. Solução ideal para luminárias decorativas e para iluminação de segurança ou localizada com projetores.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	3.100 lm
Temperatura de cor correlacionada	2900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	19,4 lm/W
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	160,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,70 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T11 [T 11 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	160 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Nome do produto completo	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Código do produto completo	872790085219600
Código de encomenda	85219600
N.º material (12NC)	924587544210
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900852196
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC – Caso	8727900852219

Plusline Pequena

Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

