



Plusline ES Small

Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Verkkojännitteellä toimiva lineaarinen, erittäin laadukas ja luotettava halogeenilamppu. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Erinomainen ratkaisu koristevalaisimiin sekä turva- tai tehtävävalonheitinvalaistukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	3 100 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	19,4 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	160,0 W
Lampun virta (nim.)	0,70 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11 [T 11 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	160 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Koko tuotenimi	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Full EOC	872790092088800
Tilauskoodi	92088800
Tuotekoodi (12NC)	924587544220
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900920888
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8727900920895

Plusline ES Small

Mittapiirros



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

