



Plusline ES Small

Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per gli apparecchi decorativi e per i proiettori per illuminazione di sicurezza o mirata.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	3.100 lm
Temperatura del colore correlata	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	19,4 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	160,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,70 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T11 [T 11 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	160 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Nome completo prodotto	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Full EOC	872790092088800
Codice d'ordine	92088800
Codice materiale (12NC)	924587544220
Codice locale	ECO160ESPLUSB1
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900920888
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8727900920895

Plusline ES Small

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

