



HalogenA PAR30S 燈泡

HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15

主電源電壓、直徑 97 mm 直徑反射燈


产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
標稱使用壽命	2,000 h
切換週期	8,000
額定壽命 (小時)	2,000 h
照明技術	Halogen
照明技術	
光束角 (Nom)	30 °
相關色彩溫度 (規範)	2800 K
演色性指數 (CRI)	100
90° 錐體內的光通量 (額定)	725 lm
運轉與電力	
耗電量	75.0 W
起始時間 (標稱)	0.0 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	1
電壓 (標稱)	230 V
電壓 (標稱)	230 V

控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡形狀	PAR30S [PAR 3.75 inch/95mm (短型)]
認證與應用	
能源消耗 kWh/1000 h	75 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15
完整產品名稱	HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15
完整產品代碼	871150088701600
訂單代碼	924710844281
材質 Nr. (12NC)	924710844281
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500887016
分子 - 每一外盒包裝	15
EAN/UPC - 箱	8711500887030


HalogenA PAR30S 燈泡

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15	96 mm	99 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - HalogenA Par30s 75W E27 230V 25D 1CT/15

