



PAR56 και PAR64

PAR64 1000W 230V MFL

These self-contained spotlights are ideal for intensifying the visual experience in all kinds of clubs, that is because their accurate beam control picks out even the smallest of details even over long distances. This beam control makes the PAR 56 and PAR 64 excellent for long-range light projections. In addition, the universal burning feature provides complete flexibility of luminaires angle and position, while the front glass of the PAR56 provides thermal and physical protection. The result? Complete creative freedom to achieve the desired effect. Immediate re-strike also ensures instant resumption of entertainment after any power interruption.


Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX16D [GX16d]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	300 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	23 μοίρα(ες)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3200 K
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	1.000 W
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	PAR64 [PAR 8 ίντσες/200 mm]
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	PAR64 1000W 230V MFL
Πλήρες όνομα προϊόντος	PAR64 1000W 230V MFL
Full EOC	871150044089110
Κωδικός παραγγελίας	44089110
Αρ. υλικού (12NC)	924783444204
Τοπικός κωδικός	PAR64MFL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500440891
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500440907

PAR56 και PAR64

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 230V MFL	204 mm	150 mm

