



# PAR56

## PAR64 1000W 230V MFL

PAR56 en PAR64 – belicht de kleinste details. Deze zelfstandige spotlampen zijn ideaal voor het intenser maken van de visuele beleving in allerlei soorten clubs, doordat hun nauwkeurige bundelbeheersing zelfs de kleinste details uitlicht, zelfs over grotere afstanden. Deze bundelbeheersing maakt de PAR56 en PAR64 een voortreffelijke keuze voor lichtprojecties over grote afstanden. Daarnaast levert de universele brandpositie volledige flexibiliteit voor de hoek en plaatsing van de armaturen, terwijl het frontglas van de PAR56 voor thermische en fysieke beveiliging zorgt. Het resultaat? Complete creatieve vrijheid in het realiseren van het gewenste effect. Het onmiddellijke herstarten verzekert daarnaast een ogenblikkelijke hervatting van het amusement na een spanningsonderbreking.


### Product gegevens

| Algemene informatie                  |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                             | GX16D [GX16d]                       |
| Gebruiksstand                        | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Nominale levensduur                  | 300 hr                              |
| Gegevens lichttechniek               |                                     |
| Bundelhoek (nom.)                    | 23 graden                           |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3200 K                              |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                                     |
| Energieverbruik                      | 1.000 W                             |
| Spanning (nom.)                      | 230 V                               |
| Spanning (nom.)                      | 230 V                               |
| Dimbaarheid en regelsystemen         |                                     |
| Dimbaar                              | Ja                                  |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lampvorm                              | PAR64 [PAR 200 mm]   |
| Productgegevens                       |                      |
| Productnaam voor bestelling           | PAR64 1000W 230V MFL |
| Volledige productnaam                 | PAR64 1000W 230V MFL |
| Full EOC                              | 871150044089110      |
| Bestelcode                            | 44089110             |
| Materiaalnr. (12NC)                   | 924783444204         |
| Lokale code                           | PAR64230VCP62        |
| Numerator - Aantal per pak            | 1                    |
| EAN/UPC - product/behuizing           | 8711500440891        |
| Numerator - Dozen per buitendoos      | 6                    |
| EAN/UPC - Case                        | 8711500440907        |

PAR56

Maatschets



| Product              | D (max) | C (max) |
|----------------------|---------|---------|
| PAR64 1000W 230V MFL | 204 mm  | 150 mm  |

