



# DJ/CLUB PAR

## PAR64 1000W 230V MFL

Estes focos de luz auto-contidos são ideais para intensificar a experiência visual em todos os tipos de clubes, pois o seu controlo de feixe preciso realça mesmo o mais pequeno dos detalhes, mesmo a longas distâncias. O controlo de feixe torna as lâmpadas PAR 56 e PAR 64 excelentes para projecções de luz de grande alcance. Além disso, a funcionalidade de acendimento universal proporciona uma flexibilidade total do ângulo e da posição das luminárias, enquanto o vidro frontal da PAR56 oferece protecção térmica e física. The result? Liberdade criativa total para atingir o efeito desejado. O reacendimento imediato assegura igualmente o retomar instantâneo do espectáculo após uma falha de energia.


### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX16D [GX16d]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	300 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	23 °
Temperatura de cor correlacionada	3200 K
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	1.000 W
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR64 [PAR 8 polegadas/200 mm]
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	PAR64 1000W 230V MFL
Nome do produto completo	PAR64 1000W 230V MFL
Código do produto completo	871150044089110
Código de encomenda	44089110
N.º material (12NC)	924783444204
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500440891
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500440907

## DJ/CLUB PAR

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 230V MFL	204 mm	150 mm

