



PAR56 and PAR64

PAR56 300W 230V MFL

Эти автономные точечные светильники идеально подходят для усиления визуального восприятия в различных клубах благодаря тому, что их направленный луч света дает возможность осветить самые мелкие детали даже на большом расстоянии. Система управления световым пучком делает PAR 56 и PAR 64 идеальными решениями для освещения объектов на большом расстоянии. В дополнение к этому универсальное положение горения дает гибкость при выборе угла размещения светильников и позиции для их установки. А переднее стекло PAR56 обеспечивает тепловую и физическую защиту. И в результате: Полная свобода творческого самовыражения для достижения требуемого эффекта. Мгновенный повторный запуск позволяет мгновенно восстановить работу после любого сбоя питания.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX16D [GX16d]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	20 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	300 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR56 [PAR 7 дюймов/180 мм]
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	PAR56 300W 230V MFL
Полное название продукта	PAR56 300W 230V MFL
Полный код продукта	871150044188110
Код заказа	924783644204
Материал № (12NC)	924783644204
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500441881
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8711500441898

PAR56 and PAR64

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
PAR56 300W 230V MFL	178 mm	127 mm

