



DJ/CLUB PAR

PAR56 300W 240V MFL

Estos focos independientes resultan idóneos para intensificar la experiencia visual en toda clase de discotecas, porque su preciso control de haz resalta hasta los detalles más pequeños incluso a larga distancia. Este control de haz hace que PAR 56 y PAR 64 resulten una opción excelente para las proyecciones de luz de largo alcance. Además, la característica de funcionamiento universal proporciona flexibilidad total del ángulo y la posición de las luminarias, mientras que el vidrio frontal de la PAR56 proporciona protección térmica y física. ¿El resultado? Libertad creativa total para conseguir el efecto deseado. El reencendido inmediato también permite garantizar la reanudación instantánea del espectáculo tras cualquier interrupción de la alimentación.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX16D [GX16d]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	20 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	300 W
Voltaje (nom.)	240 V
Voltaje (nom.)	240 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR56 [PAR 7 pulgadas/180 mm]
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6
Nombre completo del producto	PAR56 300W 240V MFL
Full EOC	871150044194210
Código de pedido	44194210
Código 12NC	924783645504
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500441942
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500441959

DJ/CLUB PAR

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	178 mm	127 mm

