



PAR56 oraz PAR64

PAR56 300W 240V MFL

Lampy w kształcie PAR56 i PAR64 przeznaczone do oświetlenia punktowego nawet z dużych odległości, charakteryzują się doskonałą kontrolą wiązki świetlnej


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GX16D [GX16d]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	20 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	300 W
Napięcie (Nom)	240 V
Napięcie (Nom)	240 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR56 [PAR 7 cali/180 mm]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6
Pełna nazwa produktu	PAR56 300W 240V MFL
Full EOC	871150044194210
Kod zamówienia	44194210
Materiał Nr (12NC)	924783645504
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500441942
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8711500441959

PAR56 oraz PAR64

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	178 mm	127 mm

