



Broadway kalljus disko

ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24

Reflektorlampan med lång livslängd och låg totalkostnad. Extra lång livslängd tack vare P3-teknologi. P3-teknologin ger också möjlighet till högre temperaturer och reducerar tidiga bortfall. Universellt brinnläge.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX5.3 [GX5.3]
Philips-kod	13163
ANSI-kod	ELC-5H
LIF-kod	-
Driftposition	S90 [Stående +/- 90gr -BaseDownHor (BDH)]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	500 h

Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3400 K
Färgåtergivningindex (nom)	100

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Spänning (nom)	24 V

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas
Reflektorns ytbehandling	Slät
Glödträdens mått BxH	-

Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Arbetsavstånd (WD)	32 mm

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150041347530
Beställningsproduktnamn	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
EAN/UPC – Produkt	8711500413475
Beställningsnummer	41347530
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	24
Materialnummer (12NC)	924862720540
Nettovikt (stycke)	0,024 kg

Broadway kalljus disko

Måttskiss



Product

13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V ICT/24

ELC/5H 250W GX5.3 24V

