



# Twistline Alu 2000 hours

## Twistline Alu 2000h 25W GU10 240V 25D 1CT/50

Bico de halogéneo com tensão de rede em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos com um foco de luz de qualidade superior. O revestimento em alumínio evita o calor na luz de fundo.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

### Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe (Nom.)	25 °
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Color rendering index (CRI)	100
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	130 lm

### Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	25,0 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	240 V

Tensão (Nom.)	240 V
---------------	-------

### Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

### Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	MR16 [2 polegadas/50 mm]

### Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	25 kWh
-------------------------------	--------

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	Tw Alu 2000h 25W GU10 240V 25D 1CT/50
Nome do produto completo	Twistline Alu 2000h 25W GU10 240V 25D 1CT/50
Código do produto completo	871150065246165
Código de encomenda	65246165
N.º material (12NC)	924881545502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500652461


## Twistline Alu 2000 hours

Numerador – Embalagens por caixa exterior 50

EAN/UPC - Caso


8711500652478

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Tw Alu 2000h 25W GU10 240V 25D 1CT/50	50,7 mm	51 mm

### Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - Tw Alu 2000h 25W GU10 240V 25D 1CT/50

