



Cápsulas halógenas MV 2 años

Hal-Caps 2y 40W G9 120V CL 1BC/5

Cápsula de tensión de red de terminal simple para base de luminarias G9

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G9
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil nominal	3,000 hora(s)
Vida útil promedio (horas)	2,000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	300 lm
Índice de producción de color (IRC)	100

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	40 W
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Voltaje (nominal)	120 V
Voltaje (nominal)	120 V


Controles y atenuación	
Regulable	Si

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T13 [T 13 mm]

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Hal-Caps 2y 40W G9 120V CL 1BC/5
Nombre del producto completo	Hal-Caps 2y 40W G9 120V CL 1BC/5
Full EOC	871150092286100
Descripción de código local	HAL-CAPS 2Y 40W G9 120V CL 1BC/5
Código del pedido	924889736381
N.º de material (12NC)	924889736381
Código local	242552
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500922861
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8711500922922

Cápsulas halógenas MV 2 años

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Hal-Caps 2y 40W G9 120V CL 1BC/5	14.00 mm	51.0 mm

