



MASTERCapsule

MASTERCAPS 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F

Laagspanningshalogeencapsule met zeer hoog energierendement en lange levensduur dankzij IRR-coating. Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en vulling met lage druk maken gebruik mogelijk in armaturen zonder voorzetglas.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY6.35 [GY6.35]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	4.000 hr
Schakelcyclus	16.000
Nominale levensduur (uren)	4.000 hr
Lamptype	Halogen

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	750 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	23 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	30,0 W
Lampstroom (nom.)	2,5 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	12 V
Spanning (nom.)	12 V


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	IR-coating
Lampvorm	T11 [T 11 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	32 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Volledige productnaam	MASTERCAPS 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Full EOC	872790020354770
Bestelcode	20354770
Materiaalnr. (12NC)	924898317102
Lokale code	18161
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900203547
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8727900203905

Maatschets



Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

