



MASTERCapsule

MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F

Capsule halogène basse tension présentant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce à la couche de protection IRR. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre.


Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35 [GY6.35]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4 000 h
Nombre de cycles d'allumage	16 000
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h
Type de lampe	Halogen
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	1 250 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	24 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	45,0 W
Courant lampe (nom.)	3,75 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Traitement IR
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	48 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Nom de produit complet	MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Code EOC	872790020355470
Code de commande	20355470
Code 12NC	924898417102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900203554
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900203929

MASTERCapsule

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

