



## DJ/CLUB

### ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24


La vida útil prolongada de casi todas las lámparas Halogen Low Voltage se extiende más gracias a la exclusiva tecnología P3 desarrollada por Philips. Esto permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas y de esa manera se extiende la vida útil de la lámpara, se reducen los fallos prematuros y se incurre en menos costes de mano de obra por mantenimiento. Además, la tecnología P3 garantiza la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad y permite utilizar las lámparas en cualquier posición de funcionamiento, lo que hace posible diseñar luminarias más compactas. Asimismo, el filamento compacto produce una luz blanca limpia y alta intensidad de haz para obtener colores naturales auténticos en el escenario, sin puntos calientes.

#### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX5.3
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	250 W
Voltaje (nom.)	24 V
Voltaje (nom.)	24 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto

Acabado del reflector	Suave
Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Nombre completo del producto	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Full EOC	871150043686330
Código de pedido	43686330
Código 12NC	924913220540
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500436863
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8711500436870

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

