



# DJ/CLUB Dicróica

## ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24


A longa vida útil da maioria das lâmpadas de baixa tensão de halogéneo é ainda prolongada pela tecnologia P3 com características únicas desenvolvida pela Philips. Isto permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, prolongando assim a vida útil da lâmpada, reduzindo as falhas precoces e resultando em menos custos em horas de manutenção. A tecnologia P3 assegura igualmente a consistência da emissão de luz de alta qualidade e permite que a lâmpada seja utilizada em qualquer posição de acendimento, o que permite o desenho de equipamentos mais compactos. Além disso, o filamento compacto produz uma luz branca pura e uma intensidade de feixe elevada para a obtenção de cores naturais fidedignas em palco, sem pontos críticos.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX5.3
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	250 W
Tensão (Nom.)	24 V
Tensão (Nom.)	24 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto

Acabamento do refletor	Simplex
Formato da lâmpada	R50
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Nome do produto completo	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Código do produto completo	871150043686330
Código de encomenda	43686330
N.º material (12NC)	924913220540
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500436863
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8711500436870

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

