



Broadway Dichroic Disco

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Длительный срок службы, характерный для большинства низковольтных галогенных ламп, дополнительно увеличивается благодаря технологии P3, разработанной компанией Philips. Эта технология позволяет эксплуатировать лампы при более высоких температурах, что продляет срок их службы, сокращает количество преждевременных отказов и снижает затраты на оплату труда специалистов по техническому обслуживанию. Технология P3 также гарантирует стабильность светотдачи и позволяет использовать лампы в любой позиции, что в свою очередь дает возможность создавать более компактные осветительные приборы. В дополнение к этому компактная нить накаливания выдает чистый белый свет с высокой интенсивностью пучка, обеспечивая точную передачу цветов на сцене без пересвеченных участков.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX5.3 [GX5.3]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 000 часов
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	250 В
Напряжение (ном.)	24 Вт
Напряжение (ном.)	24 Вт


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Кварц, пропускающий ультрафиолет
Покрытие отражателя	Гладкое
Форма колбы	R50 [R 50 мм]
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Полное название продукта	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Полный код продукта	871150043686330
Код заказа	924913220540
Материал № (12NC)	924913220540

Broadway Dichroic Disco

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500436863
Нумератор — упаковок на внешний короб	24

EAN/UPC — короб	8711500436870
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

