



Broadway kalljus disko

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Reflektorlampan med lång livslängd och låg totalkostnad. Extra lång livslängd tack vare P3-teknologi. P3-teknologin ger också möjlighet till högre temperaturer och reducerar tidiga bortfall. Universellt brinnläge.


Produktdata

Allmän information	
Socket	GX5.3
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	1 000 h
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250 W
Spänning (nom)	24 V
Spänning (nom)	24 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen

Reflektorns ytbehandling	Mjuk
Lampform	R50 [R 50 mm]
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Fullständigt produktnamn	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Full EOC	871150043686330
Beställningsnummer	43686330
Materialnummer (12NC)	924913220540
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500436863
Räknare – antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC – Hölje	8711500436870

Broadway kalljus disko

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

