



Halogen Classic heijastinlamppu

EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	30 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	270 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	42,0 W
Lampun virta (nim.)	0,18 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V

Jännite (nim.)	230 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	NR63 [NR 63 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh


Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Koko tuotenimi	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Full EOC	872790025195104
Tilauuskoodi	25195104
Tuotekoodi (12NC)	925636044223
Paikallinen koodi	4725789
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900251951
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10

Halogen Classic heijastinlamppu

EAN/UPC – laatikko

8718696462812

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

