



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

### Termék adatok

| Általános információ      |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Fejelés - foglalat        | E27 [E27]                                    |
| Működési helyzet          | UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)] |
| Névleges élettartam       | 2 000 h                                      |
| Kapcsolási ciklus         | 8 000                                        |
| Névleges élettartam (óra) | 2 000 h                                      |
| Lighting Technology       | Halogen                                      |

| Technikai adatok                  |        |
|-----------------------------------|--------|
| Sugárzási szög (névleges)         | 30 fok |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 2800 K |
| Színvisszaadási index (CRI)       | 100    |
| Fényáram 90°-os kúpban (névleges) | 270 lm |

| Működtetés és elektronika       |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Teljesítményfelvétel            | 42,0 W                    |
| Fényforrás árama (névleges)     | 0,18 A                    |
| Indulási idő (névleges)         | 0,0 s                     |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | Azonnali teljes fényerő s |
| Teljesítménytényező (tört)      | 1                         |
| Feszültség (névleges)           | 230 V                     |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Feszültség (névleges) | 230 V |
|-----------------------|-------|

| Vezérlők és fényerő-szabályozás |      |
|---------------------------------|------|
| Szabályozható                   | Igen |

| Mechanika és tokozás   |                 |
|------------------------|-----------------|
| Fényforrás kialakítása | Matt            |
| Fényforrásbúra formája | NR63 [NR 63 mm] |

| Tanúsítvány és alkalmazási területek |        |
|--------------------------------------|--------|
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra       | 42 kWh |


| Termékadatok                        |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| A termék megrendelési neve          | EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP |
| Teljes terméknév                    | EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP |
| Full EOC                            | 872790025195104                         |
| Rendelési kód                       | 25195104                                |
| Cikkszám (12NC)                     | 925636044223                            |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                       |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8727900251951                           |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 10                                      |

## Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás

8718696462812

### Méretezett rajza



| Product                                 | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP | 64 mm   | 104 mm  |

