



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E14 [ E14]
Működési helyzet	UNIVERSAL [ Tetszőleges]
Névleges élettartam (névleges)	2000 h
Kapcsolási ciklus	8000X

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	30 °
Fényáram (névleges) (névleges)	136 lm
Fényerősség (maximum)	300 cd
Névleges sugárzási szög	30 °
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2800 K
Színvisszaadási index (névleges)	100
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (minimum)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	136 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	28.0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,12 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s

Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	D
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	28 kWh

A világítótest kialakításának feltételei	
A foglalat hőmérséklete (maximum)	130 °C


Termékadatok	
Teljes termékkód	872790025274304
A termék megrendelési neve	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

# Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - termék	8727900252743
Rendelési kód	25274304
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10

Anyagszám (12NC)	925640044235
Nettó tömeg (darab)	20,800 g


## Méretezett rajza



HalClass 28W E14 230V NR50 30D FR

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

## Fotometriai adatok



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

