



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Durata di vita nominale (Nom)	2000 h
Ciclo di commutazione on/off	8.000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	30 °
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	136 lm
Intensità luminosa (Max)	300 cd
Angolo del fascio specificato	30 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	2800 K
Indice di resa dei colori (Nom)	100
LLMF a fine durata vita nominale (Min)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	136 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Corrente lampada (Nom)	0,12 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light

Fattore di potenza (Nom)	1
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	D
Consumo energetico kWh/1000 h	28 kWh

Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura attacco (Max)	130 °C


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790025274304
Nome prodotto ordine	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
EAN/UPC - Prodotto	8727900252743

Halogen Classic Reflector

Codice d'ordine	25274304
Codice Locale	EC28NR50E14
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

N. materiale (12NC)	925640044235
Peso netto (Pezzo)	20,800 g

Disegno tecnico




HalClass 28W E14 230V NR50 30D FR

Product

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Fotometrie



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

