



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic gir den klassiske lyspæreformen du er vant til. Den nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	30 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	136 lm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	28,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,12 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spennning (nom.)	230 V

Spennning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	NR50 [NR 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Fullstendig produktnavn	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Full EOC	872790025274304
Bestillingskode	25274304
Materialenr. (12NC)	925640044235
Lokal bestillingskode	3766513
SAP-teller – antall per pakke	1

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – produkt/boks	8727900252743
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696462782

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

