



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Ihanteellinen pieniin koristevalaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasias. Pienikokoinen Clickline tuottaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	370 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	12,1 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	28,0 W
Lampun virta (nim.)	0,12 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T13 [T 13 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Koko tuotenimi	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025287325
Tilauskoodi	25287325
Tuotekoodi (12NC)	925640644202
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900252873
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8727900662191

Halogen Clickline G9

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

