



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e fusibile di sicurezza consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Clickline offre vivida luce bianca per una lunga durata.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	370 lm
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	12,1 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	28,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,12 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T13 [T 13 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	28 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Nome completo prodotto	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025287325
Descrizione codice locale	CLICKES28CLB1
Codice d'ordine	25287325
Codice materiale (12NC)	925640644202
Codice locale	CLICKES28CLB1
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900252873
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8727900662191

Halogen Clickline G9

Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

