



ECOHALO ClickLine

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o fusível de segurança permitem uma utilização sem vidro de cobertura. A Clickline compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G9 [G9]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	370 lm
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	12,1 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	28,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,12 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V


Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T13 [T 13 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	28 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Nome do produto completo	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Código do produto completo	872790025287325
Código de encomenda	25287325
N.º material (12NC)	925640644202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900252873
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8727900662191

Desenho dimensional



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

