



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten dekselglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G9 [G9]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X

Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	370 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	370 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	12,1 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,12 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	1
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	950 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C


Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790086398700
Produktnavn for bestilling	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – produkt	8727900863987
Bestillingskode	86398700
El-nummer	3766525
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	100
Materialenr. (12NC)	925640644205

Halogen Clickline G9

Nettvekt (stykk)

0,003 kg

Målskisse



CLICKLINE 28W G9 230V CL

Product

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

