



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10

Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytující jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G9 [G9]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Světelné technické	
Světelný tok	630 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	15 lm/W
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	42,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,18 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T13 [T 13 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Celý název výrobku	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025291025
Objednávací kód	25291025
Číslo materiálu (12NC)	925640844202
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900252910
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8727900662214

Halogen Clickline G9

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

