



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10

Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és a beépített biztosíték lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Clickline ragyogó fehér fényt biztosít hosszú időn át.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G9 [G9]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Technikai adatok	
Fényáram	630 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	15 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	42,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,18 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T13 [T 13 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	42 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Teljes terméknév	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025291025
Rendelési kód	25291025
Cikkszám (12NC)	925640844202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900252910
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900662214

Halogen Clickline G9

Méretezett rajza

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

