



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10

Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e fusibile di sicurezza consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Clickline offre vivida luce bianca per una lunga durata.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Durata di vita nominale (Nom)	2000 h
Ciclo di commutazione on/off	8.000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	630 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	630 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	15 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	100
LLMF a fine durata vita nominale (Min)	80 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	42.0 W
Corrente lampada (Nom)	0,18 A
Wattaggio equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Fattore di potenza (Nom)	1
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Chiara (CL)


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	D
Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh

Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	950 °C
Temperatura al pinch-point (Max)	350 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790025291025
Nome prodotto ordine	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
EAN/UPC - Prodotto	8727900252910
Codice d'ordine	25291025
Codice Locale	CLICKES42CLB1
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	925640844202
Peso netto (Pezzo)	3,300 g

Halogen Clickline G9

Disegno tecnico



CLICKLINE 42W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

