



ECOHALO ClickLine

Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10

Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o fusível de segurança permitem uma utilização sem vidro de cobertura. A Clickline compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Casquilho | G9 [G9] |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] |
| Vida útil nominal | 2.000 h |
| Ciclo de comutação | 8.000 |
| Vida útil nominal (horas) | 2.000 h |
| Tecnologia de iluminação | Halogen |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|--------------------------------------|---------|
| Fluxo Luminoso | 630 lm |
| Temperatura de cor correlacionada | 2800 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 15 lm/W |
| Color rendering index (CRI) | 100 |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|--|-------------------------|
| Consumo de Energia | 42,0 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 0,18 A |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,0 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz | luz total instantânea s |
| Fator de potência (Fração) | 1 |
| Tensão (Nom.) | 230 V |
| Tensão (Nom.) | 230 V |

| Controlos e regulação | |
|-----------------------|-----|
| Regulável | Sim |


| Características mecânicas e compartimento | |
|---|---------------|
| Acabamento da lâmpada | Transparente |
| Formato da lâmpada | T13 [T 13 mm] |

| Aprovação e aplicação | |
|-------------------------------|--------|
| Consumo de energia kWh/1000 h | 42 kWh |

| Dados do produto | |
|---|---------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10 |
| Nome do produto completo | Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10 |
| Código do produto completo | 872790025291025 |
| Código de encomenda | 25291025 |
| N.º material (12NC) | 925640844202 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - Produto/caixa | 8727900252910 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| EAN/UPC - Caso | 8727900662214 |

ECOHALO ClickLine

Desenho dimensional



| Product | D (max) | L | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10 | 13 mm | 21,7 mm | 45 mm |

