



Eco passport

Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT



Energia

- Power (Rated) (Nom) : 42.0 W
- Teljesítmény-egyenérték : 60 W
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges) : 15 lm/W
- Energiatakarékosági címke (EEL) : D
- Szabályozható fényerő : igen



Tömeg

- Nettó tömeg (darab) : 3.300 g



Életre szóló

- Névleges élettartam (névleges) : 2000 h

A termékek környezeti jellemzőinek áttekintése

A Philipsnél arra törekszünk, hogy innovációink által a világ egészségesebbé és fenntarthatóbbá váljon. A fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseinket globális szinten elismerik, és azt tükrözi például a folyamatos vezető globális besorolásunk az olyan rangsorokon, mint például a Dow Jones fenntarthatósági index (Dow Jones Sustainability Index) és a Carbon Disclosure Project (Szén-dioxid kibocsátás közzétételi projekt). A környezetbarát tervezési folyamatunk során az energiára, a tömegre, az újrahasznosításra, a csomagolásra, az anyagokra és a megbízhatóságra összpontosítunk, hogy lássuk, illetve még tovább javítsuk a termékeink környezeti teljesítményét.

PHILIPS

2015, December 19
az adatok változhatnak
Rendelési kód : 86401400