



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Ihanteellinen pieniin koristevalaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasias. Pienikokoinen Clickline tuottaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	590 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,452
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,409
Vastaava värilämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	15 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	44 W
Lampun virta (nim.)	0,18 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V

Jännite (nim.)	230 V
----------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T13 [T 13 mm]


Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Energiankulutus kWh/1000 h	44 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423238

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Koko tuotenimi	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086401400
Paikallisen koodin kuvaus	4728971
Tilauskoodi	86401400
Tuotekoodi (12NC)	925640844205
Paikallinen koodi	4728971
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900864014

Halogen Clickline G9

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	100
EAN/UPC – laatikko	8727900864038

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

