

PHILIPS

Lighting



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és a beépített biztosíték lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Clickline ragyogó fehér fényt biztosít hosszú időn át.


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G9 [G9]
Működési helyzet	UNIVERSAL [Tetszőleges]
Névleges élettartam (névleges)	2000 h
Kapcsolási ciklus	8000X
Technikai adatok	
Fényáram (névleges)	630 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	630 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	15 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	100
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (minimum)	80 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	42.0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,18 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Vízizsta
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	D
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	42 kWh
A világítótest kialakításának feltételei	
Fényforrás hőmérséklet (max)	950 °C
Közelítési hőmérséklet (maximum)	350 °C
Termékadatok	
Teljes termékkód	872790086401400
A termék megrendelési neve	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - termék	8727900864014
Rendelési kód	86401400
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	100
Anyagszám (12NC)	925640844205
Nettó tömeg (darab)	0,003 kg

Halogen Clickline G9

Méretezett rajza



CLICKLINE 42W G9 230V CL

Product

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

