



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e fusibile di sicurezza consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Clickline offre vivida luce bianca per una lunga durata.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	590 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,452
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,409
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	15 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	44 W
Corrente lampada (Nom)	0,18 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1

Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T13 [T 13 mm]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico kWh/1000 h	44 kWh
Numero di registrazione EPREL	423238

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Nome completo prodotto	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086401400
Codice d'ordine	86401400
Codice materiale (12NC)	925640844205
Codice locale	CLICKES42CL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900864014

Halogen Clickline G9

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8727900864038

Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

