



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP


Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	E14 [E14]	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]		
Nominální životnost	2 000 h	Mechanické a materiály	
Cyklus zapnutí	8 000	Povrchová úprava žárovky	Matná
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h	Tvar žárovky	NR50 [NR 50 mm]
Lighting Technology	Halogen	Certifikace a použití	
Světelně technické		Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů	Označení a balení	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K	Objednací název produktu	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Index podání barev (CRI)	100	Celý název výrobku	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	76 lm	Full EOC	872790082042304
Provozní a elektrické		Objednací kód	82042304
Spotřeba energie	18,0 W	Číslo materiálu (12NC)	925645244210
Proud zdroje (jmen.)	0,08 A	Číslování SAP – počet v balení	1
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900820423
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s	Číslování SAP – balení v krabici	10
Účinník (zlomek)	1	Pouzdro – EAN/UPC	8718696462799
Napětí (jmen.)	230 V		
Napětí (jmen.)	230 V		

Halogen Classic Reflector

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

