

PHILIPS

Lighting



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	30 °
Temperatura del colore correlata	2800 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	76 lm

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	18,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,08 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1

Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	NR50 [NR 50 mm]

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
-------------------------------	--------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Nome completo prodotto	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Full EOC	872790082042304
Codice d'ordine	82042304
Codice materiale (12NC)	925645244210
Codice locale	EC18NR50E14

Halogen Classic Reflector

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900820423
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

EAN/UPC - Case	8718696462799
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

