



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		instant full light
Patice	E27 [E27]	Účinnost (jmen.)	1	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Napětí (jmen.)	230 V	
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h	Controls and Dimming		
Životnost – 3 h/den	2 a	Regulovatelné	Ano	
Cyklus přepínání	8 000x	Mechanical and Housing		
Light Technical		Úprava žárovky	Mléčná	
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °	Approval and Application		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	145 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	D	
Svítilivost (max.)	360 cd	Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh	
Jmenovitý vyzařovací úhel	30 °	Luminaire Design Requirements		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K	Teplota patice (max.)	130 °C	
Index barevného podání (jmen.)	100	Product Data		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Úplný kód výrobku	872790082046104	
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	145 lm	Objednávací název produktu	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8727900820461	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W			
Proud zdroje (jmen.)	0,12 A			
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s			

Halogen Classic Reflector

Objednací kód	82046104
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	925645344213

Celková hmotnost (kus)	28,600 g
------------------------	----------


Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

HalClass 28W E27 230V NR63 30D FR

Fotometrické údaje



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

