



Halogen Classic Reflektor

EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Schaltzyklus	8000X

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 °
Nennlichtstrom (Nom)	485 lm
Lichtstärke (max.)	1440 cd
Nenn-Abstrahlungswinkel	25 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %
Lichtstrom im 90° Winkel	485 lm

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	70.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,30 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light

Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	70 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Sockeltemperatur (max.)	130 °C


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790083534201
Bestell-Produktname	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
EAN/UPC - Produkt	8727900835342
Bestellcode	83534201

Halogen Classic Reflektor

Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	925645544205

Nettogewicht (Einzelteil)	39,500 g
---------------------------	----------


Abmessungsskizzen



HalClass 70W E27 230V R80 25D FR

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Photometrische Daten



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

