



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	25 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2800 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo luminoso en cono de 90° (nominal)	485 lm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	70,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,30 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1

Voltaje (nom.)	230 V
Voltaje (nom.)	230 V
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	R80 [R 80 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	70 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Nombre completo del producto	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Full EOC	872790083534201
Código de pedido	83534201
Código 12NC	925645544205
Cantidad por paquete	1

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - Producto/Caja	8727900835342
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696462881

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

