



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	25 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	485 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	70,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,30 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Feszültség (névleges)	230 V
-----------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	R80 [R 80 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	70 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Teljes terméknév	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Full EOC	872790083534201
Rendelési kód	83534201
Cikkszám (12NC)	925645544205
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900835342
Számláló – csomag külső dobozonként	10

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696462881
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

