



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	25 °
Temperatura del colore correlata	2800 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	485 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	70,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,30 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1

Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	R80 [R 80 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	70 kWh


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Nome completo prodotto	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Full EOC	872790083534201
Codice d'ordine	83534201
Codice materiale (12NC)	925645544205
Codice locale	EC70R80

## Halogen Classic Reflector

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900835342
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

EAN/UPC - Case	8718696462881
----------------	---------------

### Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

