



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

As lâmpadas Philips Halogen Classic oferecem as formas clássicas a que está habituado. Esta nova lâmpada "clássica" proporciona luz de alta qualidade, é regulável e acende-se imediatamente.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

### Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe (Nom.)	25°
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Color rendering index (CRI)	100
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	485 lm

### Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	70,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,30 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Tensão (Nom.)	230 V
---------------	-------

### Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

### Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	R80 [R 80 mm]

### Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	70 kWh
-------------------------------	--------

### Dados do produto


Nome de produto da encomenda	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Nome do produto completo	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Código do produto completo	872790083534201
Código de encomenda	83534201
N.º material (12NC)	925645544205
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900835342
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10

# Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - Caso

8718696462881

## Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

