



Halogen Classic P45

Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic-lampen bieden u de klassieke vorm waar u aan gewend bent. Deze nieuwe 'klassieker' geeft licht van hoge kwaliteit, is dimbaar en start onmiddellijk.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	370 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	12,4 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	28,0 W
Lampstroom (nom.)	0,12 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	P45 [P 45 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	28 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Volledige productnaam	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083140504
Bestelcode	83140504
Materiaalnr. (12NC)	925647444229
Lokale code	ECL28WE27P45
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900831405
Numerator - Dozen per buitendoos	15
EAN/UPC - Case	8718696462843

Halogen Classic P45

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

