



Halogen Classic P45

EcoClassic 42W E27 230V P45 CL 1CT/15

Лампы Philips Halogen Classic обладают привычной классической формой. Новая «классика» излучает высококачественный свет, позволяет уменьшать яркость света и загорается без задержек.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	2000 h
Цикл переключения	8000X
Технические характеристики освещения	
Светоотдача (ном.)	630 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	630 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	15,0 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (мин.)	80 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	42.0 W
Ток лампы (ном.)	0,18 A
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	1
Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	D
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура цоколя (макс.)	130 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869646634600
Название продукта для заказа	EcoClassic 42W E27 230V P45 CL 1CT/15
EAN/UPC — продукт	8718696466346
Код заказа	925647544224
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	15
Материал № (12NC)	925647544224
Вес нетто (шт.)	19,300 g

Halogen Classic P45

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V P45 CL 1CT/15	46 mm	74 mm

HalClass 42W E27 230V P45 CL

