



Halogen Classic Standardlampen

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	370 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	12,4 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	28,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,12 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A55 [A 55 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Gesamt-Produktcode	872790025277405
Bestellcode	25277405
Material-Nr. (12NC)	925692944250
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900252774
Zähler - Pakete pro Außenkarton	15
EAN Umverpackung	8718696462935

Halogen Classic Standardlampen

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

