



Halogen Classic Forme Standard

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Elles fournissent un éclairage de haute qualité, une intensité réglable et un démarrage instantané.

Données du produit


Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2'000 h
Nombre de cycles d'allumage	8'000
Durée de vie nominale (heures)	2'000 h
Type de lampe	Halogen
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	370 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	12.4 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28.0 W
Courant lampe (nom.)	0.12 A
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A55 [A 55 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Nom de produit complet	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Code EOC	872790025277405
Code de commande	25277405
Code 12NC	925692944250
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900252774
Conditionnement par carton	15

Halogen Classic Forme Standard

Codes EAN/UPC - Boîte	8718696462935
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

