



Halogen Classic A-shape

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok

Fényáram	370 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	12,4 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	28,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,12 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Feszültség (névleges)	230 V
-----------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	A55 [A 55 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	28 kWh
--------------------------------	--------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Teljes terméknév	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Full EOC	872790025277405
Rendelési kód	25277405
Cikkszám (12NC)	925692944250
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900252774
Számláló – csomag külső dobozonként	15

Halogen Classic A-shape

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás

8718696462935

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

