



Halogen Classic Goccia

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Tensione (Nom)		230 V
Attacco	E27 [E27]	Tensione (Nom)	230 V	
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]			
Durata nominale	2.000 ore	Controlli e dimmerazione		
Ciclo di commutazione on/off	8.000	Dimmerabile	Si	
Durata specificata (ore)	2.000 ore	Meccanica e corpo		
Lighting Technology	Halogen	Finitura lampadina	Trasparente	
Dati tecnici di illuminazione		Forma lampadina	A55 [A 55 mm]	
Flusso luminoso	370 lm	Approvazione e applicazione		
Temperatura del colore correlata	2800 K	Consumo energetico kWh/1000 h	28 kWh	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	12,4 lm/W	Dati del prodotto		
Indice di resa cromatica (CRI)	100	Nome prodotto ordine	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	
Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	
Consumo energetico	28,0 W	Full EOC	872790025277405	
Corrente lampada (Nom)	0,12 A	Codice d'ordine	25277405	
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s	Codice materiale (12NC)	925692944250	
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s	Codice locale	EC28CL	
Fattore di potenza (frazione)	1			

Halogen Classic Goccia

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900252774
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	15

EAN/UPC - Case	8718696462935
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	56 mm	97 mm

